

Productspecificatie

Vlakke zak – Transparante Toni

Versie: 01/2026 - Referentie: P-TS-0106 | P-TS-0119 | P-TS-0122



PRODUCTINFORMATIE

Materiaal Structuur: BOPP_matt/OPP_AIOx/CPP

Lay-out: Scheurinkepingen, Ronde hoeken

Beschikbare uitbreidingen: PP Zipper; Eurosleuf

Dikte van materiaal: $115\mu\text{m} \pm 11\%$ (Inclusief lijm en bedrukking)

Hechtsterkte: $>1.2\text{N}/15\text{mm} \pm 10\%$

Sealsterkte: $>20\text{N}/15\text{mm}$

Heat Seal Bereik*: 120 – 170 °C

Bedrukkingsmethode: Flexodruk; Digitale druk; kleurvariaties beperkt tot $< 3 \Delta E$

*Het heat seal bereik kan variëren afhankelijk van de specifieke druk en snelheid van uw sealapparaat)

BESCHERMINGSEIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Waarde	Testmethode
WVTR (38°C, 90% RH)	$<1\text{g}/\text{m}^2 \cdot 24\text{h}$	ASTM F 1249
OTR (23°C, 0% RH)	$<1.1\text{cm}^3/\text{m}^2 \cdot 24\text{h}$	ASTM D 3985
UV (UV-A,-B,-C; 200-380 nm)	56%	UV-spectroscopie

DUURZAAMHEID

Volledig recyclebaar | Aluminiumvrij |
BPA-vrij | Zonder oplosmiddelen

CODE VOOR RECYCLING



Informatie over recycling vindt u
in onze richtlijn voor afvalbeheer.

CERTIFICATEN



REGELGEVING & KWALITEIT

De zakken worden geproduceerd volgens de ISO 9001- en BRCGS-normen. Het materiaal is vrij van MOSH en MOAH.

De kwaliteit van de zakjes wordt grondig gecontroleerd bij Packiro. Elk zakje ondergaat strenge stresstests, waaronder val- en lekkagetests.

NIET GESCHIKT VOOR

Product met essentiële olie | bewaren in vriezer | magnetron | oven | sterilisatie | pasteurisatie | vacuümverpakken | overvullen | producten met scherpe of puntige randen

Controleer zelf de bruikbaarheid voor uw product en houdbaarheid, rekening houdend met het vullen van het zakje, opslag en verzending.

BEWAAROMSTANDIGHEDEN

De volgende opslagomstandigheden moeten worden nageleefd: 5-25°C; 30-80% relatieve vochtigheid in een stofvrije, droge omgeving, beschermd tegen direct zonlicht, in de originele verpakking.

Voorwaarde vóór verwerking: 24 uur worden geconditioneerd volgens de gespecificeerde opslagomstandigheden.

BESCHIKBAAR AFMETINGEN

Afmetingen	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Afmetingen BxHxD in mm*	85x100 mm	85x150 mm	100x160 mm	120x190 mm	160x230 mm	190x270 mm	300x350 mm
Vulindicaties **	15ml	60ml	75ml	180ml	600ml	950ml	3.500ml
Maximale vulling***	15g	60g	75g	200g	350g	600g	900g
Verpakkingsgewicht in g	1.88g	2.77	3.48g	4.96g	8.00g	11.12g	22.69g
Openingsdiameter	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 54 mm	Ø 67 mm	Ø 92 mm	Ø 111 mm	Ø 182 mm

* De afmetingen van het zakje en de onderdelen kunnen variëren met maximaal +/- 2 mm als gevolg van productietoleranties.

** Het volume is slechts een indicatie om de binnenkant van de zak weer te geven. Het is getest door de zak tot aan de zipper of, in het geval van XXS, tot aan de scheurinkeping met water te vullen. We raden aan om de zak met jouw product te testen en deze niet tot de rand te vullen om te voorkomen dat deze scheurt. Het wordt afgeraden om de zak met water te vullen, omdat het materiaal geen vloeistoffen kan vasthouden.

*** Het maximale gewicht geeft de grens aan die is gebruikt tijdens valtesten, uitgevoerd met suiker. Test het zakje met uw specifieke product om te verzekeren dat het aan uw eisen voldoet.